



SCHEDA TECNICA DI UTILIZZO

THERM REPLENISHER PM-R

RIGENERATORE

RIGENERATORE DI THERM DEVELOPER PM/A

CARATTERISTICHE:

Rigeneratore concentrato, permette di ridurre i tassi di rigenerazione mantenendo inalterate le caratteristiche del bagno.

APPLICAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato come rigeneratore.

Si consiglia comunque di sostituire il bagno almeno una volta al mese.

Il prodotto è indicato per le seguenti lastre con le relative temperature di lavoro:

	Marca e tipo lastra	Rigeneraz. ml/mq	Antiox. ml/hr
<u>THERMAL PLATES</u>	AGFA ENERGY ELITE PRO	80-120	100
	KODAK CAPRICORN VT	80-120	100
	KODAK ELECTRA XD	80-120	100
	TWS DIAMOND TH	80-120	100
	FUJI BRILLIA LH-PCE	80-120	100
	HUAGUANG TP U	80-120	100
	ABEZETA INFINITY	80-120	100
	IPAGSA UNIVERSE 02	80-120	100

Stato fisico: LIQUIDO	Colore: INCOLORE	Odore: INODORE	pH: > 13
Conducibilità a 25°C: 89 – 92 mS	Punto di ebollizione: > 100°C	Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE	Solubilità in acqua: COMPLETA

PRECAUZIONI:

Prima di utilizzare il THERM DEVELOPER PM RIGENERATORE la prima volta leggere attentamente la SCHEDA DI SICUREZZA.

E' consigliabile lavare la macchina sviluppatrice con [Solvine CTP](#) e sciacquare bene per eliminare le incrostazioni esistenti che potrebbero staccarsi con l'utilizzo del prodotto. Temperatura di stoccaggio: +5 / +25 °C

USARE IL PRODOTTO SOLO CON SVILUPPO THERM DEVELOPER PM A

CONFEZIONI:

Fustino da 20 lt PE - Fusto da 200 litri

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

Periodo di conservazione: 18 mesi dalla data di produzione.

V. 3 – 08/03/2022 - mr



Industria Materiali Fotochimici
Tel.0255302615 – Fax: 0255302643 email: info@imaf.it