



SCHEMA TECNICA DI UTILIZZO

IMAFIX 890

FISSAGGIO UNIVERSALE PER PELLICOLE & CARTE PRODOTTO CONCENTRATO 1+3

CARATTERISTICHE:

Prodotto concentrato 1+3 per il fissaggio di tutti i tipi di film (Rapid – Access & Lith) e carte di fotocomposizione. Da usare sia in sviluppatrice automatica che in bacinella.

APPLICAZIONE:

Nelle macchine sviluppatrici automatiche ed in bacinella il prodotto deve essere **SEMPRE** diluito:

Una parte di IMAFIX 890 + 3 parti di acqua

Nelle sviluppatrici automatiche, utilizzare la soluzione ad una temperatura compresa tra 30 - 33°C;

Come RIGENERATORE utilizzare lo stesso prodotto alla stessa diluizione.

DATI TECNICI:

STATO FISICO:

Liquido

COLORE:

Giallino

ODORE:

Acido acetico

PH

5,5

PUNTO D'INFIAMMABILITÀ:

Non infiammabile

SOLUBILITÀ IN ACQUA:

Completa in acqua

PRECAUZIONI:

Con l'esaurirsi del bagno in bacinella, è consigliabile un aumento del tempo di permanenza. **Non va rigenerato.**

In sviluppatrice automatica, la sostituzione del bagno deve essere fatta in occasione della manutenzione della stessa se la rigenerazione è corretta.

CONFEZIONI:

fustini in polietilene da 10 litri, pari a 40 litri di soluzione di lavoro



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet : www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643